



Berbequim aparafusador sem fio, Tipo: 71161461H1



Dados do pedido

Número do pedido

070205 71161461H1

GTIN

Classe de artigo

03F

Descrição

Modelo:

Berbequim aparafusador sem fio de 2 e 4 velocidades

- Para resultados precisos de perfuração e aparafusamento.
- Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento suaves e seguros, funcionamento à direita/esquerda.
- Carcaça da transmissão de metal robusta para uma longa vida útil.
- Bom equilíbrio de peso e ergonomia com insertos Softgrip para uma utilização contínua sem fadiga.
- Progresso máximo no trabalho com baterias AMPshare 18V ProCore: A tecnologia COOLPACK 2.0 proporciona uma vida útil da bateria 135% mais longa. A tecnologia de células topo de gama e a gestão inteligente da bateria proporcionam 87% mais desempenho do que as baterias convencionais.

Berbequim aparafusador sem fio, de 4 velocidades, pequeno e leve, com motor sem escovas e interface QuickIN. Perfeitamente adequado para perfuração universal e parafusos até 8 mm.

- Transmissão toda em metal, de 4 velocidades, para velocidades de corte ideais para perfuração em metal e parafusos autoperfurantes até 6 mm.
- Motor sem escovas FEIN PowerDrive com 30% maior eficiência e longa vida útil.
- Ajuste mecânico do binário.

- **Proteção abrangente do utilizador através da proteção contra reinício, proteção eletrónica contra sobrecarga e travão.**

Material fornecido:

Incluindo bateria e carregador.

Descrição técnica

Peso	1,8 kg
Capacidade da bateria	4 Ah
Tensão da bateria	18 V
Tipo de bateria	lão de lítio
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
n.º máximo de rotações 3.ª velocidade	1400 r,p,m,
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	700 r,p,m,
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
n.º máximo de rotações 4.ª velocidade	2500 r,p,m,
Ø máximo da broca espiral em madeira	40 mm
vibração máxima conforme EN	<2,5 m/s ²
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	400 r,p,m,
Alimentação de energia	A bateria recarregável
utilização típica	Medium
Designação do fabricante	ASCM 18 QSW AS
binário máximo duro	40 Nm
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
binário máximo suave	30 Nm
Tipo de produto	Berbequim aparafusador
USP1	18V, 2 velocidades
USP2	Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5-13, em mala de transporte

Acessórios

Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B18	073851 B18
Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B18	073853 B18
Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B18	073854 B18
Bateria de iões de lítioProCore Tipo de bateria, tensão da bateria C18	073856 C18
Bateria de iões de lítioProCore Tipo de bateria, tensão da bateria C18	073857 C18
Bateria de iões de lítioProCore Tipo de bateria, tensão da bateria C18	073858 C18
Bateria de iões de lítioProCore+ Capacidade da bateria 8	073860 8
Conjunto básico de bateriaProCore+ Capacidade da bateria 8	073861 8
Conjunto para principiantes sem fioProCore Tipo de bateria, tensão da bateria C18	073863 C18
Conjunto para principiantes sem fioProCore Tipo de bateria, tensão da bateria C18	073865 C18
Conjunto para principiantes sem fioProCore Tipo de bateria, tensão da bateria C18	073867 C18