

## Banco de medição de comprimentos pequenos Precimar, Tipo: SM60



# Dados do pedido

Número do pedido	424920 SM60
GTIN	4059192064624
Classe de artigo	43A

## Descrição

#### **Modelo:**

Banco de medição de comprimentos pequeno para medições rápidas e precisas na área de produção. Mesa de apoio de ajuste contínuo em altura (Ø 60 mm). Proteção do equipamento de medição utilizado através de acoplamento integrado. Superfícies de medição endurecidas. Pode ser usado com todos os mostradores com haste de fixação de 8 mm (disponível a pedido).

## Vantagem texto publicitário:

A Precimar SM 60 é uma bancada de medição de pequenos comprimentos fácil de usar para medições externas rápidas e precisas de peças de trabalho.

- · Configuração simples do aparelho
- · Pode ser usada na área de produção graças à sua construção robusta
- · Adaptação rápida a novas peças de trabalho
- Equipamentos de medição de escolha livre (por exemplo, comparadores digitais, apalpadores, etc.)
- · Superfícies de medição com superfície de apalpação temperada
- · Proteção do equipamento de medição utilizado através de acoplamento integrado
- · Utilização de uma grande variedade de acessórios de medição
- · Operação para por destros e esquerdinos
- · Contrapontos de medição móveis

#### **Material fornecido:**

**Sem** comparador de precisão ou comparador.

### **Acessórios especiais:**



Comparador n.º 434314 tam. 25; 434318 tam. 25; 434320 tam. 25; 434324 tam. 25; 434656 tam. 25; 434655 tam. 25; medidor de distâncias compacto 434707 tam. 1200; apalpador indutivo 434760 tam. 2004M

# Descrição técnica

Ø da área de medição	6 mm
Paralelismo plano das áreas de medição	1 μm
Peso	9 kg
Intervalo de medição	25 mm
Força de medição	1 N
Tecnologia de medição	analógico
Tipo de produto	Calibre em forquilha com comparador de precisão