



## Aparafusadora de impacto sem fio 18 V, Tipo: M18FID3



### Dados do pedido

Número do pedido	074010 M18FID3
GTIN	4058546376598
Classe de artigo	03L

### Descrição

#### Versão:

**Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente e robusta com motor EC sem escovas POWERSTATE™, longa vida útil do motor e elevada eficiência energética. Carcaça da transmissão de metal estável e punho central ergonômico com revestimento macio.**

Indicador do nível de carga da bateria, iluminação LED da área de trabalho. Com funcionamento à direita/esquerda e comando eletrônico da velocidade. **Eletrônica REDLINK PLUS™** – gestão de desempenho única:

- **Com motor de acionamento do sistema de comunicação – bateria.**
- **Com proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.**

O DRIVE CONTROL™ permite uma troca rápida entre 4 níveis de comutação com diferentes ajustes de velocidade e de binário. **Aparafusadora de impacto sem fio M18 FUEL™ hex de 1/4 polegada.**

- **Extremamente compacto, apenas 113 mm de comprimento.**
- **O DRIVE CONTROL permite-lhe uma troca rápida entre 4 níveis de comutação com diferentes ajustes de velocidade e de binário.**
- **Iluminação melhorada da área de trabalho através de 3 LED.**

**Versão do texto publicitário:**

**Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente** e robusta com **motor EC sem escovas POWERSTATE™**, longa vida útil do motor e elevada eficiência energética.

**Nota:**

Pode encontrar baterias sobresselentes e acessórios adequados a partir do n.º 073808.

## Descrição técnica

Número de batidas 3.º nível	0 - 4400 r,p,m,
Número de batidas 1.º nível	0 - 1750 r,p,m,
Peso	1,7 kg
Tensão da bateria	18 V
Designação do fabricante	M18 FID3
Capacidade da bateria	5 Ah
utilização típica	Strong
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	HEX (E 6,3)
binário máximo 1.º nível	40 Nm
Número de batidas 4.º nível	0 - 4400 r,p,m,
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	2
Ø máximo do parafuso (8,8 – 12,9)	M16
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de batidas 2.º nível	0 - 3000 r,p,m,
binário máximo 3.º nível	226 Nm
Medidas do alojamento de ferramentas	1/4 polegada
Tipo de produto	Aparafusadora de impacto