

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260706 20/12
GTIN	4045197653307
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	27 mm
Calço	269005 9
Parafuso para calço	269013 5
Tamanho da haste	20 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 20
Código ISO do suporte	SSSCR/L 2020K12
Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 1204..
Tamanho da placa	12 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

**Acessórios**

Parafuso para calço Tipo 5	269013 5
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 20	269028 20
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 9	269005 9
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500