



Dados do pedido

Número do pedido	428761 8-10
GTIN	2050002078093
Classe de artigo	46B

Descrição

Modelo:

Medidores rápidos de interiores de 3 pontos para medição de furos cegos a partir do tam. 12,5 – 16. Mordentes de medição fixos de metal duro, a partir do tam. 12,5 – 16 com insertos de metal duro. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Excelente para a medição vertical de furos.

Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 2 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

Material fornecido:

Alavanca de medição, cabeça de medição com relatório de ensaio UKAS, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498950 (a partir do tam. 20), n.º 498951 (até ao tam. 20), anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Descrição técnica

Limite de erro	0,004 mm
Profundidade de medição standard	58 mm

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Profundidade de medição com extensão	121 mm
Leitura	0,001 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Número de pilhas incluídas	1
Medida a	1,9 mm
Faixa de medição	8 - 10 mm
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Medidor de interiores de 3 pontos

Prestações de serviços

Calibração DAkkSMicrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 200	022510 200
CalibraçãoMicrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 20	022500 20

Acessórios

Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 9	484030 9
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 8	484030 8
Cabo de ligação duplex Tipo R2	498951 R2
Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Extensão para micrómetros de interiores Tipo 1/63	428510 1/63

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 10

484030 10

Cabo de ligação duplex Tipo USB2

498951 USB2