



Dados do pedido

Número do pedido	428761 20-25
GTIN	2050002078017
Classe de artigo	46B

Descrição

Modelo:

Medidores rápidos de interiores de 3 pontos para medição de furos cegos a partir do tam. 12,5 – 16. Mordentes de medição fixos de metal duro, a partir do tam. 12,5 – 16 com insertos de metal duro. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nóio. Excelente para a medição vertical de furos.

Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 2 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

Material fornecido:

Alavanca de medição, cabeça de medição com relatório de ensaio UKAS, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498950 (a partir do tam. 20), n.º 498951 (até ao tam. 20), anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Descrição técnica

Limite de erro	0,004 mm
Faixa de medição	20 - 25 mm

Número de pilhas incluídas	1
Medida a	0,5 mm
Leitura	0,001 mm
Profundidade de medição standard	66 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Profundidade de medição com extensão	216 mm
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Medidor de interiores de 3 pontos

Prestações de serviços

Calibração DAkkSMicrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 200	022510 200
CalibraçãoMicrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 50	022500 50

Acessórios

Interface recetor / teclado USB Tipo	498965
Interface multi-recetor / teclado USB Tipo	498975
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 22	484030 22
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 20	484030 20
Cabo de ligação duplex Tipo USB2	498950 USB2

Cabo de ligação duplex Tipo 2	498950 2
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 24	484030 24
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 25	484030 25
Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Extensão para micrómetros de interiores Tipo 4/150	428510 4/150
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 21	484030 21
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 23	484030 23