



Dados do pedido

Número do pedido	428771 6-10
GTIN	5051102251505
Classe de artigo	46B

Descrição

Modelo:

Medidores rápidos de interiores de 3 pontos para medição de furos cegos a partir do tam. 12,5 – 16. Mordentes de medição fixas de metal duro, a partir do tam. 12,5 – 16 com insertos de metal duro. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Excelente para a medição vertical de furos.

Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 2 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

Material fornecido:

Medidores rápidos para interiores digitais n.º 428760 e anéis de controlo com protocolo de teste UKAS.

Descrição técnica

Ø do anel de ajuste	8 mm
Leitura	0,001 mm
Limite de erro	0,004 mm
Número de cabeças de medição	2

Número de pilhas incluídas	1
Faixa de medição	6 - 10 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Bluetooth
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	S6
Tipo de produto	Medidor de interiores de 3 pontos

Prestações de serviços

CalibraçãoJogo de micrómetros de interiores Faixa de medição 6-10	020550 6-10
---	-------------

Acessórios

Cabo de ligação duplex Tipo USB2	498951 USB2
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 9	484030 9
Cabo de ligação duplex Tipo R2	498951 R2
Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Extensão para micrómetros de interiores Tipo 1/63	428510 1/63
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 7	484030 7