



## Dados do pedido

Número do pedido	428761 50-65
GTIN	2050002078055
Classe de artigo	46B

## Descrição

### Modelo:

**Medidores rápidos de interiores de 3 pontos** para medição de furos cegos a partir do tam. 12,5 – 16. Mordentes de medição fixos de metal duro, a partir do tam. 12,5 – 16 com insertos de metal duro. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Excelente para a medição vertical de furos.

### Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 2 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

### Material fornecido:

Alavanca de medição, cabeça de medição com relatório de ensaio UKAS, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

### Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498950 (a partir do tam. 20), n.º 498951 (até ao tam. 20), anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

## Descrição técnica

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Limite de erro	0,005 mm

Profundidade de medição standard	80 mm
Medida a	0,5 mm
Profundidade de medição com extensão	230 mm
Leitura	0,001 mm
Número de pilhas incluídas	1
Faixa de medição	50 - 65 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Medidor de interiores de 3 pontos

### Prestações de serviços

Calibração Micrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 100	022500 100
Calibração DAkkSMicrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 200	022510 200

### Acessórios

Interface multi-recetor / teclado USB Tipo	498975
Extensão para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 60	484030 60
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 55	484030 55
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 65	484030 65

Cabo de ligação duplex Tipo 2	498950 2
Cabo de ligação duplex Tipo USB2	498950 USB2
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 50	484030 50
Interface recetor / teclado USB Tipo	498965
Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 61	484030 61
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 63	484030 63
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 52	484030 52
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 62	484030 62
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 56	484030 56
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 54	484030 54
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 53	484030 53
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 64	484030 64
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 51	484030 51
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 57	484030 57
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 59	484030 59
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 58	484030 58