



Dados do pedido

Número do pedido	428761 16-20
GTIN	2050002078024
Classe de artigo	46B

Descrição

Modelo:

Medidores rápidos de interiores de 3 pontos para medição de furos cegos a partir do tam. 12,5 – 16. Mordentes de medição fixos de metal duro, a partir do tam. 12,5 – 16 com insertos de metal duro. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Excelente para a medição vertical de furos.

Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 2 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

Material fornecido:

Alavanca de medição, cabeça de medição com relatório de ensaio UKAS, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498950 (a partir do tam. 20), n.º 498951 (até ao tam. 20), anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Descrição técnica

Número de pilhas incluídas	1
Profundidade de medição standard	62 mm

Leitura	0,001 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Faixa de medição	16 - 20 mm
Medida a	0,5 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Limite de erro	0,004 mm
Profundidade de medição com extensão	166 mm
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Medidor de interiores de 3 pontos

Prestações de serviços

Calibração Micrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 20	022500 20
Calibração DAkkSMicrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 200	022510 200

Acessórios

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 17	484030 17
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 16	484030 16
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 18	484030 18
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 19	484030 19
Cabo de ligação duplex Tipo USB2	498951 USB2

Extensão para micrómetros de interiores Tipo 3/100	428510 3/100
Cabo de ligação duplex Tipo R2	498951 R2
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 20	484030 20
Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032