



Dados do pedido

Número do pedido	428761 35-50
GTIN	2050002078048
Classe de artigo	46B

Descrição

Modelo:

Medidores rápidos de interiores de 3 pontos para medição de furos cegos a partir do tam. 12,5 – 16. Mordentes de medição fixos de metal duro, a partir do tam. 12,5 – 16 com insertos de metal duro. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Excelente para a medição vertical de furos.

Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 2 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

Material fornecido:

Alavanca de medição, cabeça de medição com relatório de ensaio UKAS, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498950 (a partir do tam. 20), n.º 498951 (até ao tam. 20), anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Descrição técnica

Limite de erro	0,004 mm
Alimentação de energia	A pilhas

Profundidade de medição standard	80 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Leitura	0,001 mm
Profundidade de medição com extensão	230 mm
Número de pilhas incluídas	1
Faixa de medição	35 - 50 mm
Medida a	0,5 mm
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Medidor de interiores de 3 pontos

Prestações de serviços

Calibração DAkkSMicrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 200	022510 200
CalibraçãoMicrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 50	022500 50

Acessórios

Interface recetor / teclado USB Tipo	498965
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 35	484030 35
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 44	484030 44
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 45	484030 45
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 40	484030 40

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Cabo de ligação duplex Tipo USB2	498950 USB2
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 38	484030 38
Cabo de ligação duplex Tipo 2	498950 2
Interface multi-recetor / teclado USB Tipo	498975
Extensão para micrómetros de interiores Tipo 4/150	428510 4/150
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 50	484030 50
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 36	484030 36
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 46	484030 46
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 42	484030 42
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 39	484030 39
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 47	484030 47
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 37	484030 37
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 43	484030 43
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 48	484030 48
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 49	484030 49
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 41	484030 41