



## Dados do pedido

Número do pedido	428761 80-100
GTIN	2050002078086
Classe de artigo	46B

## Descrição

### Modelo:

**Medidores rápidos de interiores de 3 pontos** para medição de furos cegos a partir do tam. 12,5 – 16. Mordentes de medição fixos de metal duro, a partir do tam. 12,5 – 16 com insertos de metal duro. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Excelente para a medição vertical de furos.

### Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 2 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

### Material fornecido:

Alavanca de medição, cabeça de medição com relatório de ensaio UKAS, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

### Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498950 (a partir do tam. 20), n.º 498951 (até ao tam. 20), anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

## Descrição técnica

Número de pilhas incluídas	1
Profundidade de medição standard	85 mm

Limite de erro	0,005 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Leitura	0,001 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Faixa de medição	80 - 100 mm
Medida a	0,5 mm
Profundidade de medição com extensão	235 mm
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Medidor de interiores de 3 pontos

### Prestações de serviços

Calibração DAkkSMicrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 200	022510 200
CalibraçãoMicrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 100	022500 100

### Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Extensão para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 85	484030 85
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 100	484030 100
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 95	484030 95

Cabo de ligação duplex Tipo USB2	498950 USB2
Cabo de ligação duplex Tipo 2	498950 2
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 90	484030 90
Interface recetor / teclado USB Tipo	498965
Interface multi-recetor / teclado USB Tipo	498975
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 80	484030 80
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 82	484030 82
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 98	484030 98
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 99	484030 99
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 81	484030 81
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 96	484030 96
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 86	484030 86
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 92	484030 92
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 89	484030 89
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 88	484030 88
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 84	484030 84
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 83	484030 83
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 87	484030 87
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 94	484030 94
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 97	484030 97
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 91	484030 91
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 93	484030 93