



Dados do pedido

Número do pedido	428761 25-35
GTIN	2050002078031
Classe de artigo	46B

Descrição

Modelo:

Medidores rápidos de interiores de 3 pontos para medição de furos cegos a partir do tam. 12,5 – 16. Mordentes de medição fixos de metal duro, a partir do tam. 12,5 – 16 com insertos de metal duro. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Excelente para a medição vertical de furos.

Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 2 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

Material fornecido:

Alavanca de medição, cabeça de medição com relatório de ensaio UKAS, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498950 (a partir do tam. 20), n.º 498951 (até ao tam. 20), anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Descrição técnica

Leitura	0,001 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032

Limite de erro	0,004 mm
Profundidade de medição standard	66 mm
Medida a	0,5 mm
Número de pilhas incluídas	1
Profundidade de medição com extensão	230 mm
Faixa de medição	25 - 35 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Medidor de interiores de 3 pontos

Prestações de serviços

Calibração Micrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 50	022500 50
Calibração DAkkSMicrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 200	022510 200

Acessórios

Cabo de ligação duplex Tipo 2	498950 2
Interface multi-recetor / teclado USB Tipo	498975
Cabo de ligação duplex Tipo USB2	498950 USB2
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 35	484030 35
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 25	484030 25

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 32	484030 32
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 34	484030 34
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 30	484030 30
Interface recetor / teclado USB Tipo	498965
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 26	484030 26
Extensão para micrómetros de interiores Tipo 4/150	428510 4/150
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 28	484030 28
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 27	484030 27
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 33	484030 33
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 29	484030 29
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 31	484030 31