

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	145114 M3-20
GTIN	4067263125013
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Caixa de chapa robusta com pega de transporte e 2 fechos excêntricos. Cada ferramenta encontra-se numa inserção de espuma de forma segura para o transporte e protegida e está imediatamente acessível graças a uma organização clara. As brocas de rosca levantam-se automaticamente quando a tampa é aberta. Para uma descrição detalhada das ferramentas, consulte os produtos individuais.

Índice:

cada 1 jogo de brocas de rosca de 3 peças n.º 130150: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

cada 1 caçonete n.º 140300: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

cada 1 desandador regulável n.º 148410: Tam. 1.1/2; 3

cada 1 porta-caçonetes n.º 149310: Tam. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 gabarito de rosca n.º 477000: Tam. M/W

1 chave de parafusos n.º 664300: Tam. 3×60

1 suporte de ferramentas com roquete n.º 148701: Tam. 85; 110

1 chave de parafusos n.º 664300: Tam. 3×60

Descrição técnica

Comprimento	602 mm
Largura	480 mm

Altura	63 mm
para rosca métrica	M3 - M20
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Tipo de produto	Caçonete

Acessórios

Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 10,2	114150 10,2
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 2,5	114150 2,5
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 3,3	114150 3,3
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 4,2	114150 4,2
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 5	114150 5
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,8	114150 6,8
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,5	114150 8,5
Jogo de brocas de roscar manuais M M10	130150 M10
Jogo de brocas de roscar manuais M M12	130150 M12
Jogo de brocas de roscar manuais M M14	130150 M14
Jogo de brocas de roscar manuais M M16	130150 M16
Jogo de brocas de roscar manuais M M18	130150 M18
Jogo de brocas de roscar manuais M M20	130150 M20
Jogo de brocas de roscar manuais M M3	130150 M3
Jogo de brocas de roscar manuais M M4	130150 M4
Jogo de brocas de roscar manuais M M5	130150 M5
Jogo de brocas de roscar manuais M M6	130150 M6
Jogo de brocas de roscar manuais M M8	130150 M8
Caçonete6 g M M10	140300 M10
Caçonete6 g M M12	140300 M12
Caçonete6 g M M14	140300 M14

Caçonete6 g M M16	140300 M16
Caçonete6 g M M18	140300 M18
Caçonete6 g M M20	140300 M20
Caçonete6 g M M3	140300 M3
Caçonete6 g M M4	140300 M4
Caçonete6 g M M5	140300 M5
Caçonete6 g M M6	140300 M6
Caçonete6 g M M8	140300 M8
Caixa de chapa vazia para jogo de ferramentas de corte de roscas para rosca métrica M3-12	145605 M3-12
Caixa de chapa vazia para jogo de ferramentas de corte de roscas para rosca métrica M3-20	145605 M3-20
Desandador, ajustável Tipo 1	148410 1
Desandador, ajustável Tipo 1.1/2	148410 1.1/2
Desandador, ajustável Tipo 2	148410 2
Desandador, ajustável Tipo 3	148410 3
Suporte de ferramentas com roquete Comprimento total 110	148700 110
Suporte de ferramentas com roquete Comprimento total 85	148700 85
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 20X5	149310 20X5
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 20X7	149310 20X7
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 25X9	149310 25X9
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 30X11	149310 30X11
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 38X14	149310 38X14
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 45X18	149310 45X18
Gabarito de roscas para rosca M/W	477000 M/W