



## Dados do pedido

Número do pedido	145119 M3-20
GTIN	4067263118350
Classe de artigo	12K

## Descrição

### Modelo:

**Caixa de chapa robusta** com pega de transporte e 2 fechos excêntricos. Cada ferramenta encontra-se numa inserção de espuma de forma segura para o transporte e protegida e está imediatamente acessível graças a uma organização clara. As brocas de rosca levantam-se automaticamente quando a tampa é aberta. Para uma descrição detalhada das ferramentas, consulte os produtos individuais.

### Índice:

cada 1 jogo de brocas de rosca de 3 peças n.º 130250: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

cada 1 caçonete n.º 140330: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

cada 1 desandador regulável n.º 148410: Tam. 1.1/2; 3

cada 1 porta-caçonetes n.º 149310: Tam. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 gabarito de rosca n.º 477000: Tam. M/W

1 chave de parafusos n.º 664300: Tam. 3×60

1 suporte de ferramentas com roquete n.º 148701: Tam. 85; 110

## Descrição técnica

para rosca métrica	M3 - M20
Largura	256 mm
Comprimento	532 mm

Altura	63 mm
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Tipo de produto	Caçonete

## Acessórios

Jogo de brocas de rosca manuais M M10	130200 M10
Jogo de brocas de rosca manuais M M12	130200 M12
Jogo de brocas de rosca manuais M M14	130200 M14
Jogo de brocas de rosca manuais M M16	130200 M16
Jogo de brocas de rosca manuais M M18	130200 M18
Jogo de brocas de rosca manuais M M20	130200 M20
Jogo de brocas de rosca manuais M M3	130200 M3
Jogo de brocas de rosca manuais M M5	130200 M5
Jogo de brocas de rosca manuais M M6	130200 M6
Jogo de brocas de rosca manuais M M8	130200 M8
Caçonete6 g M M10	140330 M10
Caçonete6 g M M12	140330 M12
Caçonete6 g M M14	140330 M14
Caçonete6 g M M16	140330 M16
Caçonete6 g M M18	140330 M18
Caçonete6 g M M20	140330 M20
Caçonete6 g M M3	140330 M3
Caçonete6 g M M4	140330 M4
Caçonete6 g M M5	140330 M5
Caçonete6 g M M6	140330 M6
Caçonete6 g M M8	140330 M8
	145610 M3-20

Caixa de chapa vazia para jogo de ferramentas de corte de roscas para rosca métrica M3-20

Desandador, ajustável Tipo 1.1/2	148410 1.1/2
Desandador, ajustável Tipo 3	148410 3
Suporte de ferramentas com roquete Comprimento total 110	148700 110
Suporte de ferramentas com roquete Comprimento total 85	148700 85
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 20X5	149310 20X5
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 20X7	149310 20X7
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 25X9	149310 25X9
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 30X11	149310 30X11
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 38X14	149310 38X14
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 45X18	149310 45X18
Gabarito de roscas para rosca M/W	477000 M/W