

Garant**Jogo de ferramentas de corte de roscas com machos de rosca para entalhe, para rosca métrica: M3-12****Dados do pedido**

Número do pedido	145314 M3-12
GTIN	4067263118367
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Caixa de chapa robusta com pega de transporte e 2 fechos excêntricos. Cada ferramenta encontra-se numa inserção de espuma de forma segura para o transporte e protegida e está imediatamente acessível graças a uma organização clara. As brocas de rosca levantam-se automaticamente quando a tampa é aberta. Para uma descrição detalhada das ferramentas, consulte os produtos individuais.

Índice:

cada 3 brocas de rosca de corte n.º 131450: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

cada 1 caçonete n.º 140300: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

cada 1 broca espiral n.º 114150: Tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

cada 1 desandador regulável n.º 148410: Tam. 1; 2

1 suporte de ferramentas com roquete n.º 148701: Tam. 85

cada 1 porta-caçonetes n.º 149310: Tam. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 gabarito de rosca n.º 477000: Tam. M/W

1 chave de parafusos n.º 664300: Tam. 3×60

Descrição técnica

Largura	223 mm
---------	--------

Altura	55 mm
Comprimento	420 mm
para rosca métrica	M3 – M12
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Tipo de produto	Caçonete

Acessórios

Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 10,2	114150 10,2
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 2,5	114150 2,5
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 3,3	114150 3,3
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 4,2	114150 4,2
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 5	114150 5
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,8	114150 6,8
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,5	114150 8,5
Macho de roscar para entalhecurto M M10	131450 M10
Macho de roscar para entalhecurto M M12	131450 M12
Macho de roscar para entalhecurto M M3	131450 M3
Macho de roscar para entalhecurto M M4	131450 M4
Macho de roscar para entalhecurto M M5	131450 M5
Macho de roscar para entalhecurto M M6	131450 M6
Macho de roscar para entalhecurto M M8	131450 M8
Caçonete6 g M M10	140300 M10
Caçonete6 g M M12	140300 M12
Caçonete6 g M M3	140300 M3
Caçonete6 g M M4	140300 M4
Caçonete6 g M M5	140300 M5
Caçonete6 g M M6	140300 M6

Caçonete 6 g M M8	140300 M8
Caixa de chapa vazia para jogo de ferramentas de corte de roscas para rosca métrica M3-12	145605 M3-12
Desandador, ajustável Tipo 1	148410 1
Desandador, ajustável Tipo 2	148410 2
Suporte de ferramentas com roquete Comprimento total 85	148700 85
Porta-caçonetes para Ø de caçonete x altura 20X5	149310 20X5
Porta-caçonetes para Ø de caçonete x altura 20X7	149310 20X7
Porta-caçonetes para Ø de caçonete x altura 25X9	149310 25X9
Porta-caçonetes para Ø de caçonete x altura 30X11	149310 30X11
Porta-caçonetes para Ø de caçonete x altura 38X14	149310 38X14
Gabarito de roscas para rosca M/W	477000 M/W