



Dados do pedido

Número do pedido	928277 2
GTIN	4067263137276
Classe de artigo	91P

Descrição

Modelo:

Braço basculante de duas peças facilmente ajustável com suporte para teclado de alumínio anodizado de alta qualidade e plástico, suporte para teclado de chapa de aço em pó. Para montagem em painéis de chapa perfurada ou colunas de suporte. Rotativo e basculante. Alcance de oscilação de 180°, assim como inclinável num ângulo de 45°. Suporte para cabos para uma orientação segura e ordenada dos cabos.

Instrução:

Recomenda-se a fixação a colunas de suporte. A montagem nas paredes perfuradas pode fazer com que o suporte para teclado oscile. Não é adequado para teclados com apoio de mãos ergonómico.

Descrição técnica

Largura	640 mm
Alcance do braço giratório	528 mm
Capacidade de carga	10 kg
Inclinação ajustável	25 grau
Profundidade	172 mm

