

Ficha de dados

ELTEN

**Sapato abotonado preto/azul STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD, S3,
Tamanho de calçado UE: 37**



Dados do pedido

Número do pedido	092270 37
GTIN	4030839362617
Classe de artigo	09P

Descrição

Versão:

Calçado de segurança STEFANO da linha de produtos ELTEN WELLMAXX.

- **Material superior em couro de bovino resistente.**
- **Forro têxtil respirável.**
- **Lingueta acolchoada fechada.**
- **Sistema de fecho BOA® Fit.**
- **Núcleo da sola em Infinergy® da BASF para um amortecimento em toda a superfície.**
- **Sola de relevo em PU/PU SAFETY-GRIP.**
- **Palmilha ARTISAN ESD.**
- **Capa para sapato em PU para proteger o material superior.**
- **Faixas refletoras para uma melhor visibilidade.**
- **Equipamento ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descrição técnica

Género	Homens
Propriedades	Fecho rotativo

Ficha de dados

Classe de proteção	S3
Segurança contra penetração	Têxtil
Cor	preto/azul
Material da biqueira protetora	Aço
Série	STEFANO
Norma	Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Tamanho de calçado UE	37
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Propriedades da palmilha	Palmilha Infinergy
Tipo de produto	Sapato baixo de segurança