

**Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 20/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260711 20/09
GTIN	4045197655455
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Projeção L <sub>1</sub> dos suportes neutros	11 mm
Parafuso para calço	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 09T3..
Comprimento total L dos suportes neutros	125 mm
Calço	269005 12
Tamanho da haste	20 mm
Largura funcional L <sub>4</sub> dos suportes neutros	10 mm
Código ISO do suporte	SSDCN 2020K09
Tamanho da placa	9 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

**Acessórios**

Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Calço Tipo 12	269005 12
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500