

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260706 25/12
GTIN	4045197653314
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	32 mm
Comprimento da cabeça L ₁	25 mm
Parafuso para calço	269013 5
Código ISO do suporte	SSSCR/L 2525M12
Tamanho da haste	25 mm
Tamanho da placa	12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 20
Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 1204..
Calço	269005 9
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso para calço Tipo 5	269013 5
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 20	269028 20
Calço Tipo 9	269005 9
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500