

Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 20/10mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260611 20/10
GTIN	4045197653246
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	RC.X 1003
Tamanho da placa	10 mm
Comprimento total L dos suportes neutros	125 mm
Parafuso para calço	269013 2
Largura funcional L ₄ dos suportes neutros	15 mm
Calço	269005 11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Projeção L ₁ dos suportes neutros	20,3 mm
Código ISO do suporte	SRDCN 2020K10
Tamanho da haste	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	30 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Calço Tipo 11	269005 11
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500