

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260707 16/09
GTIN	4045197653321
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 09T3..
Código ISO do suporte	SSSCR/L 1616H09
Parafuso para calço	269013 2
Tamanho da haste	16 mm
Tamanho da placa	9 mm
Calço	269005 12
Comprimento da cabeça L ₁	20 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Largura funcional L ₄	20 mm
Comprimento total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Calço Tipo 12	269005 12
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500