

Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 20/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260611 20/12
GTIN	4045197653260
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	RC.X 1204
Calço	269005 10
Comprimento total L dos suportes neutros	125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Largura funcional L ₄ dos suportes neutros	16 mm
Código ISO do suporte	SRDCN 2020K12
Tamanho da placa	12 mm
Parafuso para calço	269013 2
Projeção L ₁ dos suportes neutros	20,3 mm
Tamanho da haste	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	30 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 10	269005 10
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500