

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 234015 38 |
| GTIN | 4045197697479 |
| Classe de artigo | 21S |

Descrição

Modelo:

Os canais de refrigeração torcidos garantem a máxima estabilidade, já que o núcleo da broca não é enfraquecido.

Tolerância do furo: -0,1 / +0,35 mm

Descrição:

Para máximo desempenho e precisão dimensional. Também em situações de perfuração difíceis até 5xD.

Indicado para:

Pastilhas reversíveis SOGX 130511.

Recomendação:

Ao marcar, reduzir o avanço para 70%.

Instrução:

Outros tamanhos intermédios em dimensões 1/10 disponíveis a pedido.

Descrição técnica

| | |
|--|----------------------|
| Ø haste D _s | 40 mm |
| Comprimento útil L ₁ | 190 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 20IP (6,3 Nm) |
| Número de arestas de corte Z | 1 |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 130511 |
| Comprimento da haste L _s | 68 mm |
| Série | Power Drill |
| Ø nominal D | 38 |

| | |
|--|---|
| para Ø em polegadas | 1 1/2 polegada |
| Limite máximo de ajuste $V_{máx.}$ | 0,25 mm |
| Projeção L_A | 217 mm |
| #Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna | HB6810 |
| #Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna | HB6535 |
| #Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna | HB6640 |
| #Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna | HB630 |
| Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 5×D |
| Haste | ISO 9766 |
| Aplicação de perfuração | Furação de marcação com inclinação condicionada |
| Aplicação de perfuração | Saída com inclinação condicionada |
| Aplicação de perfuração | Furação de conjuntos condicionada |
| Aplicação de perfuração | abaulado condicionado |
| Aplicação de perfuração | perfuração transversal condicionada |
| Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada |
| Refrigeração interior | sim |
| Estratégia de maquinagem | HPC |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |

Acessórios

| | |
|---|-------------|
| Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus®10 peças Acionamento 20IP | 239700 20IP |
| lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50 | 659874 50 |

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600

659906 1600

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600

659957 1600

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP

674252 20IP