

**Garant****Pastilha de recorte neutro, HB9140, Largura de incisão w: 1,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	273505 1,5
GTIN	4067263125211
Classe de artigo	21J

**Descrição****Utilização:**

Para lâminas de incisão n.º 273551 – 273558.

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,15 mm
Óleo de corte	HM
Largura de incisão w	1,5 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	M
Tipo	HB9140
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuração

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	120	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	110	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	100	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	90	P
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	70	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	120	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	80	M
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		