

Garant**Pastilha de sangrar neutro, HB9140, Largura de incisão w: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	273505 6
GTIN	4067263125235
Classe de artigo	21J

Descrição**Utilização:**

Para lâminas de incisão n.º 273551 – 273558.

Descrição técnica

Material de corte	HM
#Raio do canto	0,3 mm
Largura de incisão w	6 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,17 mm/U
Aplicação principal	M
Tipo	HB9140
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuração

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado	120	P
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado	110	P
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	100	P
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado	90	P
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado	70	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	120	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	80	M
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		