



Dados do pedido

Número do pedido	273500 1,5
GTIN	4067263118763
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

Largura de incisão w	1,5 mm
Raio do canto	0,15 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,04 mm/U
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	P
Tipo	HB9035
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
--	----------------	----------------	------------

Aço < 500 N/mm ²	adequado	200	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	180	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	160	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	140	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	110	P
GG(G)	condicionalmente adequado	80	K
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
máximo a molhado	adequado		