

**SC.T 09T304, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	260762 HB7020
GTIN	4045197699749
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	SM
Aplicação principal	P
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tipo	HB7020
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 350 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SCMT 09T304
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar