

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260707 25/12
GTIN	4045197653352
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Calço	269005 9
Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 1204..
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Tamanho da placa	12 mm
Código ISO do suporte	SSSCR/L 2525M12
Tamanho da haste	25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 20
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	25 mm
Parafuso para calço	269013 5
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

**Acessórios**

Parafuso para calço Tipo 5	269013 5
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 9	269005 9
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 20	269028 20
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500