

Garant

Jogo de escareadores cónicos com 3 superfícies de aperto n.º 150352 com caixa GARANT Master Steel HT 90°, TiAlN, Número de rebaixadores: 5

**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 150356 5 |
| GTIN | 4067263125594 |
| Classe de artigo | 15B |

Descrição**Modelo:**

Jogos de fresas cónicas **em cassete**. Prático para montagem e oficina.

Índice:

cada 1 rebaixador: Tam. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Instrução:

Cassete vazia para 5 rebaixadores, ver n.º 150368 5 grupo de produtos 15.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Número de rebaixadores | 5 |
| Número de arestas de corte Z | 3 |
| Série | Master Steel |
| Revestimento | TiAlN |
| Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau |
| Óleo de corte | HSS E |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Divisão das lâminas do rebaixador | desigual |
| Norma | DIN 335 C |
| Haste | Haste com três faces tensoras com h9 |
| Anel colorido | vermelho |
| Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alumínio (apara curta) | condicionalmente adequado | 72 | N |
| Alumínio > 10% Si | condicionalmente adequado | 58 | N |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | 42 | P |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | 35 | P |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | 31 | P |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | 19 | P |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado | 15 | P |
| TOOLOX 33 | adequado | 14 | H |
| TOOLOX 44 | adequado | 13 | H |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm ² | adequado | 10 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | 17 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | 13 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | condicionalmente adequado | 10 | S |
| GG(G) | adequado | 29 | K |
| Óleo | condicionalmente adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |
| seco | condicionalmente adequado | | |