



Dados do pedido

Número do pedido	434276 25
GTIN	7630041152579
Classe de artigo	45A

Descrição

Modelo:

Comparador digital com indicação de escala e dígitos combinada (tamanho dos dígitos 10 mm) e marcas de tolerância mecânica. O campo de indicação/teclado pode ser girado até 270°.

Função:

Posição zero/predefinição, emissão de valores de medição, direção de contagem comutável. Teclado bloqueável, modo de espera. Determinação de tolerâncias inferior e superior, medição dinâmica mín. / máx. / máx.-mín., seleção Ref 1 ou Ref 2 (predefinição e tolerância guardada), fator de multiplicação, bloqueio do teclado, emissão de dados, escolha da resolução (0,01 ou 0,001 mm).

Com Bluetooth integrado. IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498928, botão especial e sobresselente n.º 434900; 434910.

Descrição técnica

Calibração	C1
------------	----

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Tipo de pilha	Pilha botão
Ø do veio de fixação h6	8 mm
Leitura comutável	0,00005 polegada
Leitura comutável	0,001 mm
Número de pilhas incluídas	1
Desvio de medição E MPE (gama de medição)	0,004 mm
Espessura da caixa	33 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de proteção IP	IP 54
Faixa de medição	0 - 25 mm
Força de medição	0,65 – 1,15 N
Série	DIALTRONIC
Ø da caixa	59,8 mm
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Tamanho dos dígitos	10 mm
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Função de predefinição	sim
Tecnologia de medição	digital
Tipo de produto	Comparador

Prestações de serviços

Calibração Comparador analógico 0,01 e digital 0,01 / 0,001 intervalo de medição máximo 30	023000 30
Calibração DAkkS Comparador analógico 0,01 e digital 0,01 / 0,001 intervalo de medição máximo 100	023010 100

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032

081560 CR2032