



Retificadora angular Bateria, Tipo: 71221561



Dados do pedido

Número do pedido	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Classe de artigo	03F

Descrição

Modelo:

Retificadora reta sem fio AMPShare de 18 V resistente ao pó e potente para trabalhos eficazes de corte, retificação e rebarbamento em aplicações de montagem. O dobro da produtividade - até 50% mais cortes de separação que com o modelo anterior, graças à combinação perfeita de máquinas de alto rendimento e potente sistema de baterias ProCORE. Durável e robusta graças a caixa do motor completamente fechada. Isto protege o motor contra pós agressivos, cerâmicos e minerais. As aletas de refrigeração inovadoras garantem a dissipação de calor ideal, incluindo monitorização da temperatura.

· **Pré-seleção eletrónica do número de rotações.**

Material fornecido:

Sem bateria, sem carregador. Inclui tampa protetora, porca de aperto rápida sem ferramenta, punho antivibração, chave, L-BOXX.

Instrução:

Conjunto básico adequado ver n.º 073863 – 073867.

Descrição técnica

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Bloqueio contra re arranque	sim
Designação do fabricante	CCG18-115-12 AS

embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
profundidade de corte máxima	25 mm
Tipo de bateria	lão de lítio
Peso	2 kg
vibração máxima conforme EN	3,7 m/s ²
Ø máximo do disco	115 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Faixa de rotação	2500 - 8500 r,p,m,
Tensão da bateria	18 V
Tipo de produto	Retificadora angular