

**Garant**

## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 685000 692230 |
| GTIN             | 4067263125662 |
| Classe de artigo | 61H           |

## Descrição

### Modelo:

Bolsa em tecido para ferramentas de alta qualidade **GreenPlus** equipadas com prática ferramenta profissional, como um companheiro para as suas tarefas diárias.

### Material fornecido:

Jogo de chaves Allen sextavadas, compridas, com cabeça esférica, 9 peças: 1 unid. n.º 627132 tam. 9

Conjunto de alicates, 4 peças: 1 unid. n.º 700001 tam. 4

Alicates ajustáveis: 1 unid. n.º 813501 tam. 180

Paquímetro: 1 unid. n.º 410100 tam. 150

Fita métrica de 3 m: 1 unid. n.º 461900 tam. 3

Metro articulado de plástico de 2 m: 1 unid. n.º 466200 tam. 2

X-ato: 1 unid. n.º 845020

Tesoura combinada com punho bicomponente, reta: 1 unid. n.º 763030 tam. 205

Chave de parafusos para suporte de pontas: 1 unid. n.º 676602 tam. 30

Roquete para suporte de pontas: 1 unid. n.º 676690 tam. 1/4

Conjunto de pontas, 61 peças: 1 unid. n.º 676040

Conjunto de chaves de parafusos para fenda e Phillips: 1 unid. n.º 666956 tam. 4/2

Conjunto de chaves de caixa 1/4 de polegada, 41 peças: 1 unid. n.º 630325 tam. SD

Estojo enrolável em tecido para chaves de boca: 1 unid. n.º 614835 tam. 10

Chave de duas bocas: Cada 1 unid. n.º 610600 tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Rebarbadoras universais: 1 unid. n.º 839901 tam. S10  
Rebarbadora manual: 1 unid. n.º 150400 tam. 12,4  
Martelo de serralheiro: 1 unid. n.º 750110 tam. 300  
Jogo de brocas multiusos de metal duro, 7 peças: 1 unid. n.º 787078 tam. 7  
Lanterna frontal (HOLEX): 1 unid. n.º 081493 tam. 300  
Óculos de proteção: 1 unid. n.º 096200 tam. CLEAR  
Acondicionamento em: 1 unid. n.º 692230 tam. 1

**Instrução:**

**A ferramenta é fornecida solta.**

**Descrição técnica**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Número de peças | 150  |
| Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda                            |
| Perfil de saída | Chave de parafusos para Phillips                       |
| Perfil de saída | Chave de parafusos Pozidriv                            |
| Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada                           |
| Perfil de saída | Chave de caixa sextavada                               |
| Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX®                |
| Perfil de saída | Chave de parafusos Tri-Wing                            |
| Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração |
| Tipo de produto | Conjunto de ferramentas                                |

**Acessórios**

|   |              |
|---|--------------|
| Lanterna frontal LED com bateria Tipo 300                 | 081493 300   |
| óculos de proteção confortáveis Tonalidade da lente CLEAR | 096200 CLEAR |
| Rebarbadora manual 90° Ø exterior 12,4                    | 150400 12,4  |
| Paquímetro Faixa de medição 150                           | 410100 150   |
| Fita métrica Comprimento 3                                | 461900 3     |

|   |              |
|---|--------------|
| Metro articulado de plástico Comprimento 2  | 466200 2     |
| Chave de duas bocas Tamanhos da chave 10X11   | 610600 10X11 |
| Chave de duas bocas Tamanhos da chave 12X13   | 610600 12X13 |
| Chave de duas bocas Tamanhos da chave 14X15   | 610600 14X15 |
| Chave de duas bocas Tamanhos da chave 17X19   | 610600 17X19 |
| Chave de duas bocas Tamanhos da chave 18X19   | 610600 18X19 |
| Chave de duas bocas Tamanhos da chave 20X22   | 610600 20X22 |
| Chave de duas bocas Tamanhos da chave 22X24   | 610600 22X24 |
| Chave de duas bocas Tamanhos da chave 8X9   | 610600 8X9   |
| Jogo de chaves Allen sextavadas, com esfera de retenção cromado Número de chaves de parafusos 9               | 627132 9     |
| Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 41 peças Tipo SD  | 630325 SD    |
| Conjunto de chaves de parafusos para oficina, 6 peças para fenda e Phillips Número de chaves de parafusos 4/2 | 666956 4/2   |
| Conjunto de pontas 61 peças   | 676040       |
| Suporte de chave de parafusos para pontas de 1/4 polegadas com íman Comprimento da lâmina 30                  | 676602 30    |
| Chave de roquete para bits de 1/4 de polegada C 6,3 e E 6,3 Tipo 1/4  | 676690 1/4   |
| Bolsa de tiracolo para ferramentas de tecido Tipo 1   | 692230 1     |
| Conjunto de alicates com mangas de punho 4 peças Número de alicates 4   | 700001 4     |
| Martelo de serralheiro com Colar de proteção do punho Peso sem cabo 300                                       | 750110 300   |
| Tesoura combinada com punho bicomponente reta, regulação da largura de abertura comprimento total 205         | 763030 205   |
| Jogo de brocas multiusos de metal duro Número de brocas 7   | 787078 7     |
| Alicate ajustável comprimento total 180   | 813501 180   |
| Rebarbadora/Raspador Tipo S10   | 839901 S10   |
| X-ato universal com punho bicomponente com 3 lâminas, 18 mm   | 845020       |

