

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	685000 692210
GTIN	4067263125655
Classe de artigo	61H

Descrição

Modelo:

Bolsa em tecido para ferramentas de alta qualidade **GreenPlus** equipadas com prática ferramenta profissional, como um companheiro para as suas tarefas diárias.

Material fornecido:

Jogo de chaves Allen sextavadas, compridas, com cabeça esférica, 9 peças: 1 unid. n.º 627132 tam. 9

Conjunto de alicates, 4 peças: 1 unid. n.º 700001 tam. 4

Alicates ajustáveis: 1 unid. n.º 813501 tam. 180

Paquímetro: 1 unid. n.º 410100 tam. 150

Fita métrica de 3 m: 1 unid. n.º 461900 tam. 3

Metro articulado de plástico de 2 m: 1 unid. n.º 466200 tam. 2

X-ato: 1 unid. n.º 845020

Tesoura combinada com punho bicomponente, reta: 1 unid. n.º 763030 tam. 205

Chave de parafusos para suporte de pontas: 1 unid. n.º 676602 tam. 30

Roquete para suporte de pontas: 1 unid. n.º 676690 tam. 1/4

Conjunto de pontas, 61 peças: 1 unid. n.º 676040

Conjunto de chaves de parafusos para fenda e Phillips: 1 unid. n.º 666956 tam. 4/2

Conjunto de chaves de caixa 1/4 de polegada, 41 peças: 1 unid. n.º 630325 tam. SD

Estojo enrolável em tecido para chaves de boca: 1 unid. n.º 614835 tam. 10

Chave de duas bocas: Cada 1 unid. n.º 610600 tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Rebarbadoras universais: 1 unid. n.º 839901 tam. 160
 Rebarbadora manual: 1 unid. n.º 150400 tam. 12,4
 Martelo de serralheiro: 1 unid. n.º 750110 tam. 300
 Jogo de brocas multiusos de metal duro, 7 peças: 1 unid. n.º 787078 tam. 7
 Lanterna frontal (HOLEX): 1 unid. n.º 081493 tam. 300
 Óculos de proteção: 1 unid. n.º 096200 tam. CLEAR
 Acondicionamento em: 1 unid. n.º 692210 tam. 1

Instrução:

A ferramenta é fornecida solta.

Descrição técnica

Número de peças	150
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Perfil de saída	Chave de caixa sextavada
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Perfil de saída	Chave de parafusos Tri-Wing
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração
Tipo de produto	Conjunto de ferramentas

Acessórios

Lanterna frontal LED com bateria Tipo 300	081493 300
óculos de proteção confortáveis Tonalidade da lente CLEAR	096200 CLEAR
Rebarbadora manual 90° Ø exterior 12,4	150400 12,4
Paquímetro Faixa de medição 150	410100 150
Fita métrica Comprimento 3	461900 3

Metro articulado de plástico Comprimento 2	466200 2
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 10X11	610600 10X11
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 12X13	610600 12X13
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 14X15	610600 14X15
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 17X19	610600 17X19
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 18X19	610600 18X19
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 20X22	610600 20X22
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 22X24	610600 22X24
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 8X9	610600 8X9
Jogo de chaves Allen sextavadas, com esfera de retenção cromado Número de chaves de parafusos 9	627132 9
Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 41 peças Tipo SD	630325 SD
Conjunto de chaves de parafusos para oficina, 6 peças para fenda e Phillips Número de chaves de parafusos 4/2	666956 4/2
Conjunto de pontas 61 peças	676040
Suporte de chave de parafusos para pontas de 1/4 polegadas com íman Comprimento da lâmina 30	676602 30
Chave de roquete para bits de 1/4 de polegada C 6,3 e E 6,3 Tipo 1/4	676690 1/4
Mochila de ferramentas em tecido Tipo 1	692210 1
Conjunto de alicates com mangas de punho 4 peças Número de alicates 4	700001 4
Martelo de serralheiro com Colar de proteção do punho Peso sem cabo 300	750110 300
Tesoura combinada com punho bicomponente reta, regulação da largura de abertura comprimento total 205	763030 205
Jogo de brocas multiusos de metal duro Número de brocas 7	787078 7
Alicate ajustável comprimento total 180	813501 180
Rebarbadora/Raspador Tipo S10	839901 S10
X-ato universal com punho bicomponente com 3 lâminas, 18 mm	845020

