



Dados do pedido

Número do pedido	484409 G
GTIN	2050002077683
Classe de artigo	48B

Descrição

Modelo:

Calibres de ranhuras do eixo de limite com lado passa e lado não passa. Lado para produtos bons com **sobremedida de desgaste** de acordo com a norma DIN 7164. Corpo do calibre em aço temperado.

Calibre de ranhuras com valor intermédio e ajuste ISO p. ex. n.º 484409 tam. **15,8 M6** ou tolerância numérica p. ex. 484409 tam. **41,04 +0,01/-0,02**.

Utilização:

Para verificar ajustes planos, por exemplo, de ranhuras.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Instrução:

Definir a classe de tolerância desejada. Ao encomendar, indicar a **posição de campo de tolerância (A – ZC)** e o grau de tolerância básico (7 – 13) ou a tolerância numérica. Calibres para o grau de tolerância básico 6 e tolerâncias mais finas estão disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Qualidade	7
Qualidade	8
Qualidade	9
Qualidade	10
Qualidade	11
Qualidade	12

Qualidade	13
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Norma	DIN 7164
Medida nominal	26 - 30 mm
Calibração	L6
Tipo de produto	Calibre de ranhuras