

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso para calço	269013 2
Tamanho da placa	9 mm
Largura funcional L ₄	20 mm
Comprimento da cabeça L ₁	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 09T3..
Código ISO do suporte	SSSCR/L 1616H09
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Calço	269005 12
Tamanho da haste	16 mm
Comprimento total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 12	269005 12
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500