

Mitutoyo

Dados do pedido

Número do pedido	499241 300
GTIN	4550501371476
Classe de artigo	44D

Descrição

Modelo:

- **Com sistema de medição absoluto.**
- **Depois de ligar, é apresentada a posição atual, eliminando assim a necessidade de avanços demorados até aos pontos de referência.**
- **Montagem e instalação simples.**
- **Insensível à água, ao óleo e ao pó devido à indução eletromagnética.**

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Utilização:

Para a deteção e posicionamento exatos de ajustes axiais, p. ex. em fresadoras, tornos, mesas de posicionamento ou medidores. Também adequado para converter máquinas-ferramentas para a indicação digital.

Instrução:

Só pode ser utilizado em combinação com o mostrador n.º 499356.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A energia elétrica
Comprimento total L ₃	488 mm
trajeto máximo da cabeça de medição L ₁	330 mm
Precisão de medição (20°)	5 µm

Tipo de proteção IP	IP 67
comprimento de medição efetivo L_0	300 mm
Comprimento do cabo	3,5 m
Distância do centro do furo L_2	468 mm
Largura	22 mm
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
Tipo de produto	Escala linear

Acessórios

Mostrador digital Número de eixos apresentados 2	499356 2
Mostrador digital Número de eixos apresentados 3	499356 3