

Mitutoyo

Dados do pedido

Número do pedido	499241 800
GTIN	4550501371551
Classe de artigo	44D

Descrição

Modelo:

- Com sistema de medição absoluto.
- Depois de ligar, é apresentada a posição atual, eliminando assim a necessidade de avanços demorados até aos pontos de referência.
- Montagem e instalação simples.
- Insensível à água, ao óleo e ao pó devido à indução eletromagnética.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Utilização:

Para a deteção e posicionamento exatos de ajustes axiais, p. ex. em fresadoras, tornos, mesas de posicionamento ou medidores. Também adequado para converter máquinas-ferramentas para a indicação digital.

Instrução:

Só pode ser utilizado em combinação com o mostrador n.º 499356.

Descrição técnica

Comprimento do cabo	3,5 m
Alimentação de energia	A energia elétrica
Distância do centro do furo L ₂	978 mm
comprimento de medição efetivo L ₀	800 mm
Precisão de medição (20°)	7 µm

Tipo de proteção IP	IP 67
trajeto máximo da cabeça de medição L ₁	840 mm
Comprimento total L ₃	998 mm
Largura	22 mm
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
Tipo de produto	Escala linear

Acessórios

Mostrador digital Número de eixos apresentados 2	499356 2
Mostrador digital Número de eixos apresentados 3	499356 3