



## Serra circular sem fio, Tipo: 71360461



### Dados do pedido

Número do pedido	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Classe de artigo	03F

### Descrição

#### Modelo:

**Serra circular manual compacta sem fio** para metal para cortes a frio rápidos e precisos em chapa, tubos e perfis até uma profundidade de corte de 57 mm.

- **Ajuste manual das rotações.**
- **Grande depósito de coleta de aparas.**
- **Comutação de homem morto, proteção contra rearranque e desligamento de temperatura.**

#### Material fornecido:

Inclui disco de serra circular manual, recipiente coletor de aparas e L-BOXX. Sem bateria e carregador.

#### Instrução:

Pode encontrar baterias sobresselentes e conjuntos básicos adequados a partir do n.º 073814 e n.º 073839.

Pode encontrar conjuntos para principiantes com o n.º 073863 - 073867.

### Descrição técnica

Peso	3,05 kg
profundidade máxima de corte 90°	57 mm
Ø da folha de serra	150 mm

n.º máximo de rotações	2800 r,p,m,
Tensão da bateria	18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	0
vibração máxima conforme EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Versão	Serra circular de metal
Designação do fabricante	F-IRONCut57AS
Ø do furo da folha de serra	20 mm
Tipo de produto	Serra