



Dados do pedido

Número do pedido	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

Serra circular sem fio M12 FUEL™ com motor POWERSTATE™ sem escovas.

- A sapata de magnésio reduz o peso e maximiza a durabilidade.
- O soprador de pó integrado mantém a linha de corte livre.
- A luz LED ilumina a linha de corte para uma melhor visibilidade.

Instrução:

Pode encontrar baterias sobresselentes e conjuntos básicos adequados a partir do n.º 073814 e n.º 073839.

Descrição técnica

Peso	7,8 kg
Versão	Serra circular manual
profundidade máxima de corte 90°	44 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	2
Designação do fabricante	M12 FCS442 502X
Tipo de bateria	lão de lítio
Ø do furo da folha de serra	20 mm

Capacidade da bateria	5 Ah
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
vibração máxima conforme EN	1,5 m/s ²
n.º máximo de rotações	3600 r,p,m,
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
Ø da folha de serra	140 mm
Tensão da bateria	12 V
Tipo de produto	Serra

Acessórios

Sistema de lítio M12B4 Tipo de bateria MB12	073815 MB12
Sistema de lítio M12B6 Tipo de bateria MB12	073829 MB12
Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C
Carregador de bateria Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Carregador de bateria Tipo M1218SC	073840 M1218SC