

**Broca maciça de pastilhas reversíveis Komet KUB Quatron® com haste combinada, para pastilhas de corte reversíveis SOEX****Dados do pedido**

Número do pedido	235500 20,5
GTIN	4047109047198
Classe de artigo	24P

Descrição**Versão:****Com haste combinada.**

- Canais de refrigeração otimizados para remoção segura das aparas.
- Ângulo da ponta de 174° para uma base do furo praticamente plana.

Utilização:

- Uso estacionário e rotativo.
- Para condições de perfuração difíceis (escama de laminação, inclinações de fundições, corte interrupto).
- Para furos com tolerância de $\pm 0,2$ mm.

Com pastilhas reversíveis n.º 236520 – 236576.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Ø haste D _s	25 mm
Comprimento útil L ₁	42 mm
Número de arestas de corte Z	1
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 060306 18-..
Comprimento da haste L _s	56 mm

Ficha de dados

Série	KUB Quatron®
Comprimento total L	122 mm
Projeção L _A	66 mm
Ø nominal D _C	20,5 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	2×D
Haste	DIN 6535 HE, DIN 6595
Aplicação de perfuração	Excavação
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	Saída inclinada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação
Aplicação de perfuração	abaulado
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem
Aplicação de perfuração	Perfuração
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/235500-20,5>