

Garant UNILINE



Dados do pedido

Número do pedido	972890 M
GTIN	4067263126126
Classe de artigo	9GD

Descrição

Modelo:

Coluna de chapa aço de parede dupla muito estável, paredes perfuradas que podem ser usadas de ambos os lados \square 9x9 mm numa grelha de 37 mm para alojamento de acessórios de parede perfurada e ganchos e suportes easyFix. A placa de base estável permite uma fácil instalação e deslocamento. **Rodas condutoras de eletricidade** com 4 rodas orientáveis com \varnothing 125 mm, 2 com travão de imobilização.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Material fornecido:

ESD UNI Wall deslocável; contentor de reciclagem easyBin ESD n.º 972910 tam. 25; caixa de armazenamento à vista ESD n.º 972321 tam. AB1 com suporte para caixa easyFix; suporte de ferramentas easyFix 90°, 100 mm de comprimento; suporte de ferramentas easyFix dupla 45°, 100 mm de comprimento; suporte para garrafas/latas easyFix \varnothing interno de 90 mm.

Pintura:

Cinza claro semelhante a RAL 7035, **revestido a pó ESD. Não configurável.**

Descrição técnica

Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
\varnothing da roda	125 mm

Profundidade	750 mm
Altura	2067 mm
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador	2
Peso	69 kg
Largura útil	600 mm
Largura	600 mm
Capacidade de carga	75 kg
Série	Cleaning Wall
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Tipo de produto	Estação de limpeza

Acessórios

Caixa de armazenamento à vista ESD Tipo AB1	972321 AB1
Caixote de reciclagem ESD easyBin Volume 25	972910 25