

Garant GRIDLINE

Armário de ferramentas ESD completo com gavetas, 26×24G, Altura mm/ modelo: 800/6A



Dados do pedido

Número do pedido	972440 800/6A
GTIN	4067263124962
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Armário de ferramentas **condutor de ESD**, conforme DIN EN 61340-5-1. Armário de ferramentas completamente equipado com 30×28G, com gavetas 26×24G. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial. Gavetas com perfurações em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas. **Incluindo cabo de ligação à terra ESD.**

Pintura:

Corpo e gavetas cinza claro semelhante a RAL 7035, **revestido a pó ESD.**

Nota:

- **Ao levantar e transportar o armário, deve-se prestar atenção a uma fixação suficiente das gavetas na caixa.**
- **As peças de plástico (p. ex., tampas de cobertura e puxadores) não são condutores de ESD.**

Descrição técnica

Área útil da gaveta em G	26×24
--------------------------	-------

Ficha de dados

Largura útil da gaveta em G	26
Largura útil da gaveta	650 mm
Número de gavetas	6
Equipamento ESD	sim
componentes ESD não condutores	Todas as peças de plástico
Cabo de ligação à terra ESD incluído	sim
Profundidade útil da gaveta	600 mm
Largura	750 mm
Peso	133 kg
Altura	800 mm
Profundidade útil da gaveta em G	24
Profundidade	700 mm
Altura útil	700 mm
Espessura do material	1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	50 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Atributo do nome do produto	26×24G
Tipo de produto	Armário de ferramentas