

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

Número do pedido	972447 985/0
GTIN	4067263124993
Classe de artigo	9GK

Descrição

Modelo:

Armário de ferramentas **condutor ESD**, conforme DIN EN 61340-5-1. Carro de montagem em 30×28G com 2 rodas **condutoras** fixas e duas rodas orientáveis com rolamentos de esferas, Ø 125 mm, rodas orientáveis bloqueáveis. Com rebordo de 4 lados. Um sistema de bloqueio impede a abertura de várias gavetas em simultâneo. Caixa com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos.

Para equipar gavetas 26×24G n.º 972455.

Pintura:

Corpo e gavetas cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestimento em pó ESD**.

Instrução:

- **Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura e puxadores) não são condutoras ESD.**
- **Ligação à terra através das rodas.**

Descrição técnica

Equipamento ESD	sim
Caixa aberta em cima	não
Ø da roda	125 mm

componentes ESD não condutores	Todas as peças de plástico
Altura útil do módulo de gavetas	700 mm
capacidade de carga máxima	600 kg
Altura	985 mm
Largura	750 mm
Ligação à terra	Aterramento por meio de rodas
Peso	65 kg
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
com rebordo	sim
Altura útil	700 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Profundidade	700 mm
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Atributo do nome do produto	26x24G
Tipo de produto	Carro de montagem

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
--	-------------