

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Caixa de armário de ferramentas ESD para gavetas, 36x24G, Altura: 800



Dados do pedido

Número do pedido	972470 800
GTIN	4067263126485
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Caixa de armário de ferramentas condutora ESD em 40x28G, adequada para gavetas 36x24G. Para o alojamento de gavetas em grelha de 25 mm. A caixa pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. Gavetas adequadas com o n.º 972474.

Cabo de ligação à terra ESD incluído.

Pintura:

Corpo cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestido a pó ESD**.

Nota:

Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura) e puxadores não são condutores ESD. Ao equipar a caixa de armário de ferramentas com gavetas, ter em conta que da soma das alturas frontais das gavetas individuais resulta a altura útil do armário.

Descrição técnica

Altura útil	700 mm
Profundidade	700 mm
Número de prateleiras extraíveis	0
Largura em G	40
Altura	800 mm

Ficha de dados

Número de gavetas	0
Cabo de ligação à terra ESD incluído	sim
Ligaçao à terra	Ligaçao à terra na caixa
capacidade de carga máxima	4000 kg
Peso	45 kg
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Largura	1000 mm
Profundidade em G	28
Equipamento ESD	sim
Número de portas	0
Altura útil para gavetas	700 mm
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta x profundidade útil em G	36x24G
Tipo de produto	Caixa de armário de ferramentas