

Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 16/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso para calço	269013 2
Tamanho da haste	16 mm
Tamanho da placa	9 mm
Largura funcional L_4 dos suportes neutros	8 mm
Comprimento total L dos suportes neutros	100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Código ISO do suporte	SSDCN 1616H09
Projeção L_1 dos suportes neutros	9 mm
Calço	269005 12
Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 09T3..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Calço Tipo 12	269005 12
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500