

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260706 20/09
GTIN	4045197653291
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Tamanho da haste	20 mm
Código ISO do suporte	SSSCR/L 2020K09
Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 09T3..
Comprimento da cabeça L ₁	20 mm
Parafuso para calço	269013 2
Calço	269005 12
Tamanho da placa	9 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 12	269005 12
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500