



Dados do pedido

Número do pedido	789021 10
GTIN	4058546414849
Classe de artigo	76G

Descrição

Modelo:

- Equipamento com 2 arestas de corte. Os 3 dentes de avanço Power Breaker especiais do MS2 produzem microfissuras no material a ser perfurado para um progresso mais rápido da perfuração e remoção do material. A ponta HM de alta qualidade com soldadura particularmente forte garante uma longa vida útil mesmo em betão armado. A espiral de núcleo reforçado (KVS) amortece as vibrações; a energia de impacto é transferida diretamente para a ponta da broca.

Em cassete de plástico compatível com PACKOUT.

Utilização:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria.

Índice:

Broca de percussão n.º 789000: Cada 1 unid. tam. 5; 5 ;6 ;6 comprimento 110 mm; tam. 6; 6; 8; 8; 10; 12 comprimento 160 mm

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	SDS Plus

Tipo de produto	Broca para pedra
-----------------	------------------

Acessórios

Broca de martelo de metal duro SDS-plus Ø×comprimento total 10X160	789000 10X160
--	---------------

Broca de martelo de metal duro SDS-plus Ø×comprimento total 12X160	789000 12X160
--	---------------

Broca de martelo de metal duro SDS-plus Ø×comprimento total 5X110	789000 5X110
---	--------------

Broca de martelo de metal duro SDS-plus Ø×comprimento total 6X110	789000 6X110
---	--------------

Broca de martelo de metal duro SDS-plus Ø×comprimento total 6X160	789000 6X160
---	--------------

Broca de martelo de metal duro SDS-plus Ø×comprimento total 8X160	789000 8X160
---	--------------