

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	234015 40,5
GTIN	4045197697523
Classe de artigo	21S

## Descrição

**Modelo:**

Os canais de refrigeração torcidos garantem a máxima estabilidade, já que o núcleo da broca não é enfraquecido.

**Tolerância do furo:** -0,1 / +0,35 mm

**Descrição:**

Para máximo desempenho e precisão dimensional. Também em situações de perfuração difíceis até 5xD.

**Indicado para:**

Pastilhas reversíveis SOGX 130511.

**Recomendação:**

**Ao marcar**, reduzir o avanço para 70%.

**Instrução:**

Outros tamanhos intermédios em dimensões 1/10 disponíveis a pedido.

## Descrição técnica

Ø haste D <sub>s</sub>	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239700 20IP (6,3 Nm)
Comprimento útil L <sub>1</sub>	205 mm
Número de arestas de corte Z	1
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 130511
Comprimento da haste L <sub>s</sub>	68 mm
Série	Power Drill
Ø nominal D	40,5

para Ø em polegadas	1 19/32 polegada
Limite máximo de ajuste $V_{máx.}$	0,25 mm
Projeção $L_A$	234 mm
#Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna	HB6810
#Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna	HB6535
#Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna	HB6640
#Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna	HB630
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	5×D
Haste	ISO 9766
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

## Acessórios

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus®10 peças Acionamento 20IP	239700 20IP
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600

659906 1600

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600

659957 1600

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP

674252 20IP