



Dados do pedido

Número do pedido	689500 1
GTIN	4067263129516
Classe de artigo	66H

Descrição

Modelo:

Carro de ferramentas compacto com 7 gavetas. As gavetas vêm equipadas com um **sortido de ferramentas universais HOLEX de 241 peças**, que consiste no seguinte: Chave de parafusos, alicates, chave de caixa de 1/4 e 1/2 polegada, ferramentas de impacto, alicates para anéis de retenção, chaves de parafusos e acessórios. As ferramentas das **6 gavetas superiores** encontram-se em insertos de espuma rígida de PE de duas cores, o que significa que cada ferramenta tem um sítio definido no carro de ferramentas. As ferramentas na gaveta inferior podem ficar soltas e ser individualmente completadas com ferramentas adicionais.

Material fornecido:

Carro de ferramentas com extensão total e 7 gavetas: 1× n.º 914705 tam. 7

Equipamento de medição e acessórios - 22 peças: 1× n.º 689501 tam. 1 Inserto de espuma rígida

1× n.º 081437 tam. BLACK Lanterna de bolso LED, com pilhas

1× n.º 085154 tam. B Marcador permanente Dura-Ink® 15

1× n.º 096845 tam. CLEAR Óculos de proteção confortáveis

1× n.º 410200 tam. 150 Paquímetro, Nonius 1/20

1× n.º 458800 tam. HM Riscador de metal duro reto

1× n.º 461805 tam. 300 Régua de aço flexível, estreita, inoxidável, mate com divisória traseira

1× n.º 462014 tam. 3 Fita métrica leitura em mm/polegada

1× n.º 466200 tam. 2 Metro articulado de plástico

1× n.º 467436 tam. 400 Nível de bolha de alumínio, com íman

1× n.º 844525 tam. 1F Navalha para cabos com cabo de plástico, dobrável

1× n.º 845010 tam. 10 Conjunto de lâminas de corte de 10 peças, 18 mm "experience"

1× n.º 845039 tam. 160 X-ato universal com punho de zinco fundido sob pressão, para lâminas de 18 mm

1× n.º 452600 tam. 150X100 Esquadro com base, precisão 2
Conjunto de chaves de parafusos - 21 peças: 1× n.º 689501 tam. 2 Inserto de espuma rígida
1× n.º 613950 tam. 21; 22 Chave combinada
1× n.º 613960 tam. 9 Jogo de chaves combinadas
1× n.º 614805 tam. 7; 8; 10; 13; 17 Chave de boca / chave de luneta de roquete
1× n.º 622201 tam. 7; 8; 10; 13 Chave de caixa com cabo, comprida
1× n.º 813961 tam. 200 Chave inglesa com manga para punho
Sortido de chaves de caixa de 1/4 e 1/2 polegada - 115 peças: 1× n.º 689501 tam. 3 Inserto de espuma rígida
1× n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 Inserto sextavado, 1/4 polegada
1× n.º 631720 tam. 3; 4; 5 Inserto de chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada, curto
1× n.º 632090 tam. 1/4 Roquete reversível, 1/4 polegadas com ejetor
1× n.º 632420 tam. 50; 100 Extensão, 1/4 polegada
1× n.º 633029 tam. 116 Cabo em T, 1/4 polegada
1× n.º 633520 tam. 1/4 Articulação de cardan 1/4 polegada
1× n.º 640190 tam. 1/2 Roquete reversível, 1/2 polegadas com ejetor
1× n.º 641020 tam. 125; 255 Extensão, 1/2 polegada
1× n.º 641320 tam. 295 Cabo em T, 1/2 polegada
1× n.º 641620 tam. 1/2 Articulação de cardan, 1/2 polegada
1× n.º 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 Inserto de 12 faces, 1/2 polegada
1× n.º 643220 tam. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 Inserto de chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada
1× n.º 675597 tam. 71 Sortido de pontas, 71 peças
1× n.º 676566 tam. 1 Suporte de chave de parafusos com carregador com pontas de 1/4 polegada, com roquete e íman
1× n.º 676668 tam. 60 Suporte de chave de parafusos com íman para pontas de 1/4 polegada
1× n.º 676950 tam. 4/4 Adaptador com haste sextavada de 1/4 polegada C 6,3
Conjunto de chaves de parafusos - 32 peças: 1× n.º 689501 tam. 4 Inserto de espuma rígida
1× n.º 625701 tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 Chave de parafusos para Torx®
1× n.º 627225 tam. 9 Conjunto de chaves Allen sextavadas, niqueladas
1× n.º 660701 tam. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 Chave de parafusos para fenda, com cabo resistente
1× n.º 664201 tam. 4; 5,5; 6,5 Chave de parafusos para fenda, curta
1× n.º 668401 tam. 0; 1; 2; 3 Chave de parafusos para Phillips, com cabo resistente
1× n.º 668471 tamanho 1; 2 Chave de parafusos para Phillips, curta
Conjunto de alicates - 12 peças: 1× n.º 689501 tam. 5 Inserto de espuma rígida
1× n.º 702995 tam. 180 Alicate universal de vanádio, brilhante, com mangas de punho bicomponente
1× n.º 706145 tam. 250 Chave para tubos fosfatada, com mangas de punho
1× n.º 713195 tam. 200 Alicate de pontas redondas, reto, sem revestimento, com mangas de punho
1× n.º 713595 tam. 200 Alicate de pontas redondas, angular, sem revestimento, com mangas de punho
1× n.º 719805 tam. J1; J2 Alicate para anéis de retenção interiores, forma C, mordentes retos
1× n.º 719905 tam. A1; A2 Alicate para anéis de retenção exteriores, forma C, mordentes retos
1× n.º 725245 tam. 160 Alicate de corte lateral sem revestimento, com mangas de punho

1× n.º 818305 Corta-tubos pequeno com 4 rolos de guia
 1× n.º 860351 tam. 50 Pinça de mola
 Conjunto de ferramentas abrasivas e de impacto - 18 peças: 1× n.º 689501 tam. 6 Inserto de espuma rígida
 1× n.º 517420 tam. 250 Jogo de limas com cabo bicomponente 5 peças em estojo enrolável
 1× n.º 557660 tam. F Produto de limpeza abrasiva universal
 1× n.º 575000 tam. 4 Escova de arame manual, fio de aço liso 0,35 mm
 1× n.º 748000 tam. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 Saca-pinos com casquilho-guia
 1× n.º 750530 tam. 500 Martelo de serralheiro com cabo de três componentes
 1× n.º 755500 tam. A400 Martelo de borracha preto
 Artigo suplementar - 21 peças: 1× n.º 081670 tam. 500 Pesca-peças magnético flexível
 1× n.º 115051 tam. 1-10 Jogo de brocas espiral HSS HOLEX CleverDrill n.º 114031 com cassete
 1× n.º 580800 tam. Arco de serra metálico com punho, com lâmina bimetal, 24 dentes
 1× n.º WM0002 tam. E Cartas de jogar Schafkopf

Instrução:

A ferramenta é fornecida solta. O envio do carro de ferramentas equipado 689500 tam.1 só é possível na UE.

Descrição técnica

Número de gavetas	7
Tipo de produto	Carro de ferramentas

Acessórios

Lanterna de bolso LED com pilhas Cor BLACK	081437 BLACK
Pesca-peças magnético flexível Força de tração do íman 500	081670 500
Marcador permanente Dura-Ink® 15 Cor da caneta B	085154 B
óculos de proteção confortáveis Tonalidade da lente CLEAR	096845 CLEAR
Jogo de brocas espiral HSS HOLEX CleverDrill n.º 114031 com cassete Tipo 1-10	115051 1-10
Paquímetro Nónio 1/20 Faixa de medição 150	410200 150
Escriba reta de metal duro Tipo HM	458800 HM
	461805 300

Régua de aço flexível, estreita, inoxidável fosco com divisória traseira Comprimento total 300

Fita métrica de enrolar leitura em mm/polegadas leitura Comprimento da fita 3

462014 3

Metro articulado de plástico Comprimento 2

466200 2

Nível de bolha de ar de alumínio com ímã Comprimento 400

467436 400

Jogo de limas com cabo bicomponente 5 peças em estojo enrolável Comprimento sem espigão 250

517420 250

Produto abrasivo universal Tipo F

557660 F

Escova de arame manual Fio de aço liso 0,35 mm Número de filas de guarnição 4

575000 4

Arco de serra metálico com punho com lâmina bimetálica 24 dentes

580800

Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 21

613950 21

Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 22

613950 22

Jogo de chaves combinadas Número de chaves 9

613960 9

Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 10

614805 10

Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 13

614805 13

Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 17

614805 17

Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 7

614805 7

Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 8

614805 8

Chave de caixa com cabo comprido Tamanho da chave 10

622201 10

Chave de caixa com cabo comprido Tamanho da chave 13

622201 13

Chave de caixa com cabo comprido Tamanho da chave 7

622201 7

Chave de caixa com cabo comprido Tamanho da chave 8

622201 8

Chave de parafusos para Torx® Perfil Torx® TX10

625701 TX10

Chave de parafusos para Torx® Perfil Torx® TX15

625701 TX15

Chave de parafusos para Torx® Perfil Torx® TX20	625701 TX20
Chave de parafusos para Torx® Perfil Torx® TX25	625701 TX25
Chave de parafusos para Torx® Perfil Torx® TX6	625701 TX6
Chave de parafusos para Torx® Perfil Torx® TX7	625701 TX7
Chave de parafusos para Torx® Perfil Torx® TX8	625701 TX8
Chave de parafusos para Torx® Perfil Torx® TX9	625701 TX9
Jogo de chaves Allen sextavadasniquelado Número de chaves de parafusos 9	627225 9
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 10	631020 10
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 11	631020 11
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 13	631020 13
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 4	631020 4
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 4,5	631020 4,5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5	631020 5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5,5	631020 5,5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 6	631020 6
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 7	631020 7
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 8	631020 8
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 9	631020 9
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacurto Sextavado 3	631720 3
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacurto Sextavado 4	631720 4
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacurto Sextavado 5	631720 5
Roquete reversível, 1/4 polegada com extrator Tipo 1/4	632090 1/4
Extensão, 1/4 polegada comprimento total 100	632420 100
Extensão, 1/4 polegada comprimento total 50	632420 50
Cabo em T, 1/4 polegada comprimento total 116	633029 116
Articulação de cardan, 1/4 polegada Tipo 1/4	633520 1/4
Roquete reversível, 1/2 polegada com extrator Tipo 1/2	640190 1/2

Extensão, 1/2 polegada comprimento total 125	641020 125
Extensão, 1/2 polegada comprimento total 255	641020 255
Cabo em T, 1/2 polegada comprimento total 295	641320 295
Articulação de cardan, 1/2 polegada Tipo 1/2	641620 1/2
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 13	642120 13
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 14	642120 14
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 15	642120 15
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 16	642120 16
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 17	642120 17
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 18	642120 18
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 19	642120 19
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 21	642120 21
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 22	642120 22
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 24	642120 24
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 10	643220 10
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 12	643220 12
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 14	643220 14
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 17	643220 17
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 5	643220 5
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 6	643220 6
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 8	643220 8
Chave de parafusos para fenda com cabo resistente Largura da aresta de corte l 10	660701 10
Chave de parafusos para fenda com cabo resistente Largura da aresta de corte l 2,5	660701 2,5

Chave de parafusos para fenda com cabo resistente Largura da aresta de corte l 3,5	660701 3,5
Chave de parafusos para fenda com cabo resistente Largura da aresta de corte l 5,5	660701 5,5
Chave de parafusos para fenda com cabo resistente Largura da aresta de corte l 7	660701 7
Chave de parafusos para fenda com cabo resistente Largura da aresta de corte l 8	660701 8
Chave de parafusos, curta Largura da aresta de corte l 4	664201 4
Chave de parafusos, curta Largura da aresta de corte l 5,5	664201 5,5
Chave de parafusos, curta Largura da aresta de corte l 6,5	664201 6,5
Chave de parafusos para Phillips, com pega elétrica Tamanho da fenda em cruz 0	668401 0
Chave de parafusos para Phillips, com pega elétrica Tamanho da fenda em cruz 1	668401 1
Chave de parafusos para Phillips, com pega elétrica Tamanho da fenda em cruz 2	668401 2
Chave de parafusos para Phillips, com pega elétrica Tamanho da fenda em cruz 3	668401 3
Chave de parafusos para Phillips, curta Tamanho da fenda em cruz 1	668471 1
Chave de parafusos para Phillips, curta Tamanho da fenda em cruz 2	668471 2
Conjunto de pontas 71 peças Número peças 71	675597 71
Suporte de chave de parafusos com carregador com pontas de 1/4 polegadas com roquete e íman Tipo 1	676566 1
Suporte de chave de parafusos para pontas de 1/4 polegadas com íman Comprimento da lâmina 60	676668 60
Adaptador com haste hexagonal de 1/4 polegadas C 6,3 Tipo 4/4	676950 4/4
Alicate universal de vanádio, brilhante, com mangas de punho bicomponente comprimento total 180	702995 180
Chave para tubos, fosfatada, com mangas de punho comprimento total 250	706145 250

Alicates de pontas redondas, reto, liso, com mangas de punho comprimento total 200	713195 200
Alicate de bico redondo, angular, brilhante, com mangas de punho comprimento total 200	713595 200
Alicate para anéis de retenção Tipo J1	719805 J1
Alicate para anéis de retenção Tipo J2	719805 J2
Alicate para anéis de retenção Tipo A1	719905 A1
Alicate para anéis de retenção Tipo A2	719905 A2
Alicate de corte lateral liso, com mangas de punho comprimento total 160	725245 160
Saca-pinos com casquilho-guia Ø da ponta 0,9	748000 0,9
Saca-pinos com casquilho-guia Ø da ponta 1,4	748000 1,4
Saca-pinos com casquilho-guia Ø da ponta 1,8	748000 1,8
Saca-pinos com casquilho-guia Ø da ponta 2,4	748000 2,4
Saca-pinos com casquilho-guia Ø da ponta 2,8	748000 2,8
Saca-pinos com casquilho-guia Ø da ponta 3,4	748000 3,4
Saca-pinos com casquilho-guia Ø da ponta 3,9	748000 3,9
Saca-pinos com casquilho-guia Ø da ponta 4,9	748000 4,9
Saca-pinos com casquilho-guia Ø da ponta 5,9	748000 5,9
Martelo de serralheiro com cabo 3K Peso sem cabo 500	750530 500
Martelo de borracha preto Tipo A400	755500 A400
Chave inglesa com manga de punho comprimento total 200	813961 200
Corta-tubos pequeno com 4 rolos de guia	818305
Navalha para cabos com cabo de plástico, dobrável Tipo 1F	844525 1F
Conjunto de lâminas de corte de 10 peças, 18 mm "experience" Número 10	845010 10
X-ato universal com punho de zinco fundido sob pressão 18 mm comprimento total 160	845039 160
Pinça de mola largura de aperto 50	860351 50
Carro de ferramentas com gavetas de extensão total Número de gavetas 7	914705 7

