

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

Número do pedido	972045 125
GTIN	4067263129660
Classe de artigo	9GG

Descrição

Modelo:

Gavetas totalmente extensíveis numa construção de aço estável, com extensão diferencial e 75 kg de capacidade de carga. Puxadores em alumínio. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Indicado para:

Todas as caixas ESD 24G.

Pintura:

Corpo da gaveta e frente em cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestido a pó ESD**.

Instrução:

Por cada módulo é possível apenas uma gaveta com uma altura frontal de 50 mm, exclusivamente na posição superior.

Descrição técnica

#Profundidade útil	500 mm
Área útil da gaveta em G	20×20
Largura útil	500 mm
Largura útil em G	20
Profundidade útil em G	20
Altura útil	100 mm
Altura frontal	125 mm

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	20×20G
Tipo de produto	Gaveta